

**metabo****Szlifierki proste, typ: GE950GP****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	077264 GE950GP
GTIN	4007430212412
Klasa artykułu	03D

**Opis****Wykonanie:**

Szlifierki proste Metabo® należą do najsmuklejszych i najbardziej kompaktowych maszyn na rynku. Mocne silniki sieciowych i akumulatorowych szlifierek prostych zapewniają maksymalną produktywność i wysoką precyzję we wszystkich zastosowaniach.

- **Precyzyjna szyjka mocująca do użytku stacjonarnego.**
- **Predefiniowane zakresy prędkości obrotowej.**
- **Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa silnika przy blokowaniu narzędzia nasadzanego dla bezpiecznej pracy.**

Szlifierki proste z **długim wrzecionem szlifierskim** są **idealne do usuwania zadziorów** lub szlifowania spoin w trudno dostępnych miejscach.

**Zmniejszony zakres prędkości obrotowych** umożliwi intensywne szlifowanie za pomocą lamelowych tarcz ściernych.

**w dostawie::**

Tulejki zaciskowe 6 mm, osłona gumowa, dodatkowy uchwyt, 1 klucz płaski.

**wskazówka:**

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073870 – 073890.

**Opis techniczny**

masa	1,7 kg
elektroniczna regulacja prędkości obrotowej	tak
oznaczenie producenta	GE 950 G

maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
pobór mocy	950 W
Maksymalna Ø tulejek zaciskowych	6 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
zakres prędkości obrotowej	2500 - 8700 min <sup>-1</sup>
Rodzaj produktu	Szlifierki proste