



## Szlifierka prosta, kątowna Akumulator, Typ: GWG12V-50



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	077260 GWG12V-50
GTIN	4059952634166
Klasa artykułu	03C

### Opis

#### Wykonanie:

Kompaktowa szlifierka akumulatorowa do tarcz 50 mm. Przełącznik wyzwalający o zmiennej prędkości obrotowej i pięć różnych trybów prędkości zapewniają optymalną regulację liczby obrotów. Kompaktowa, bezprzewodowa i mocna – szlifierka 12V do szerokiego zakresu zastosowań.

- **Wysoka wydajność dla szybkich rezultatów pracy: mocny, bezszczotkowy silnik o wysokiej wydajności i niezmiennie wysoki moment obrotowy zapewniają wysoką produktywność.**
- **Niemęcząca praca nawet w ciasnych miejscach: niezwykle lekka i zwarta konstrukcja z małym uchwytem ułatwiający szlifowanie.**
- **Doskonała regulacja prędkości obrotowej do różnych zastosowań i optymalnych wyników: przełącznik wyzwalający o zmiennej prędkości obrotowej i pięć różnych trybów prędkości zapewniają optymalną regulację liczby obrotów.**

#### w dostawie::

Bez akumulatora i ładowarki, 1× tulejka zaciskowa 8 mm.

#### wskazówka:

Pasujące ściernice (CER) zob. od nr 554012, tarcze do czyszczenia i oczyszczania zgrubnego zob. nr 554050; 554051; 554054 i 554055.

**Opis techniczny**

Napięcie akumulatorów	12 V
zasilanie energią	Zasilanie akumulatorowe
Liczba dołączonych akumulatorów	0
masa	0,53 kg
oznaczenie producenta	GWG 12V-50 S
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 12 V
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
maks. Ø tarczy	50 mm
zakres prędkości obrotowej	5000 - 15000 min <sup>-1</sup>
Maksymalna Ø tulejek zaciskowych	8 mm
Rodzaj produktu	Szlifierki kątowe