



Akumulatorowa wiertarkowkrętarka bez akumulatora System FlexiClick, Typ: GSR1890FCS



Dane zamówienia

Numer katalogowy	070107 GSR1890FCS
GTIN	4059952617428
Klasa artykułu	03B

Opis

Wykonanie:

- **Kompaktowe, wydajne akumulatorowe wiertarkowkrętarki, obroty prawe/lewe.**
- **Oświetlenie diodowe miejsca pracy i wskazania stanu naładowania akumulatorów.**
- **Wielostopniowa regulacja momentu obrotowego dla zapewnienia precyzyjnego dokręcania.**
- **Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej dla precyzyjnego nawiercania i dokręcania.**
- **Miękki uchwyt.**

Możliwe doposażenie w moduł **Connectivity**. Pełna elastyczność: dzięki licznym, regulowanym nasadkom system **FlexiClick** jest optymalnym rozwiązaniem we wszystkich sytuacjach.

- **Nadaje się do bezproblemowego wiercenia udarowego w betonie o Ø do 10 mm.**
- **Kompaktowa i mocna konstrukcja z głowicą o długości zaledwie 136 mm i twardym momentem obrotowym wynoszącym maks. 64 Nm.**

w dostawie::

Łącznie z L-BOXX, **bez** akumulatora i ładowarki.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne, zestawy startowe i ładowarki zob. od nr. 073851 i nr. 073863 – 073867.

Opis techniczny

robocze prędkości obrotowe (1. stopień)	0 - 630 min ⁻¹
oznaczenie producenta	GSR 18V 19 FC
konstrukcja silnika	Silnik bezszczotkowy
typowe zastosowanie	Strong
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm
Opakowanie	Walizka systemowa (L-Boxx)
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 18 V
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	64 Nm
robocze prędkości obrotowe (2. stopień)	0 min ⁻¹
złącze	złącze Bluetooth
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich	36 Nm
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w drewnie	68 mm
Liczba dołączonych akumulatorów	0
masa	1,1 kg
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
zakres mocowania uchwytu szybko mocującego	1,5 - 13 mm
maks. wibracje wg EN	<2,5 m/s ²
Napięcie akumulatorów	18 V
Rodzaj produktu	Wiertarko-wkrętarka

Akcesoria

Ładowarki akumulatorów Typ 1880CV	073866 1880CV
Akumulator litowo-jonowy typ akumulatora, napięcie B18 V	073854 B18