

bimos

Krzesło warsztatowe obrotowe, pianka poliuretanowa, ze ślizgami i obręczą na stopy, wysokie, typ: BLACK**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	965252 BLACK
GTIN	4016849943893
Klasa artykułu	96B

Opis**Wykonanie:**

Siedzisko i oparcie z miękkiej pianki poliuretanowej. Niezwykle mocne, łatwe w pielęgnacji, zmywalne i odporne na działanie słabych kwasów i ługów oraz na uszkodzenia mechaniczne. Odporność na iskrzenie.

Krzesło warsztatowe obrotowe Work-Tec Ergo: komfortowa tapicerka z ergonomicznie ukształtowanym oparciem i pikowaniem poziomym, z praktycznymi uchwytami do pchania w kolorze pomarańczowym.

Pakiet ergonomiczny: technologia synchroniczna z regulacją ciężaru.

Regulacja ciężaru w zakresie 45–120 kg.

Opis techniczny

wersja	duża wysokość siedziska
głębokość siedziska	470 mm
zakres regulacji wysokości oparcia	60 mm
szerokość siedziska	460 mm

Seria	Work-Tec Ergo
zakres regulacji głębokości siedzenia	60 mm
Wysokość oparcia:	580 mm
Regulacja pochylenia siedziska w stopniach	6 stopni
nośność krzesła	120 kg
regulacja wysokości	590 - 860 mm
Rodzaj produktu	Obrotowe krzesło warsztatowe