

bimos

Krzesło warsztatowe obrotowe, pianka poliuretanowa, z kółkami, niskie, typ: BLACK**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	965250 BLACK
GTIN	4016849943886
Klasa artykułu	96B

Opis**Wykonanie:**

Siedzisko i oparcie z miękkiej pianki poliuretanowej. Niezwykle mocne, łatwe w pielęgnacji, zmywalne i odporne na działanie słabych kwasów i ługów oraz na uszkodzenia mechaniczne. Odporność na iskrzenie.

Krzesło warsztatowe obrotowe Work-Tec Ergo: komfortowa tapicerka z ergonomicznie ukształtowanym oparciem i pikowaniem poziomym, z praktycznymi uchwytami do pchania w kolorze pomarańczowym.

Pakiet ergonomiczny: technologia synchroniczna z regulacją ciężaru.

Regulacja ciężaru w zakresie 45–120 kg.

Opis techniczny

Wysokość oparcia:	580 mm
wersja	z kółkami
głębokość siedziska	470 mm
Seria	Work-Tec Ergo

szerokość siedziska	460 mm
zakres regulacji wysokości oparcia	60 mm
zakres regulacji głębokości siedzenia	60 mm
Regulacja pochylenia siedziska w stopniach	6 stopni
nośność krzesła	120 kg
regulacja wysokości	450 - 630 mm
Rodzaj produktu	Obrotowe krzesło warsztatowe

Akcesoria

Koła(1 zestaw = 5 szt.)	963187
-------------------------	--------