

bimos

**Krzesło warsztatowe obrotowe, skóra syntetyczna, ze ślizgami i obręczą na stopy, wysokie, typ: BLACK****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	965262 BLACK
GTIN	4016849943916
Klasa artykułu	96B

**Opis****Wykonanie:**

Siedzenie i oparcie pokryte skórą syntetyczną, komfortowe i miękkie. Zmywalne i łatwe do pielęgnacji. Odporne na środki dezynfekcyjne i antybakteryjne, niezawierające PVC.

Krzesło warsztatowe obrotowe Work-Tec Ergo: komfortowa tapicerka z ergonomicznie ukształtowanym oparciem i pikowaniem poziomym, z praktycznymi uchwytami do pchania w kolorze pomarańczowym.

Pakiet ergonomiczny: technologia synchroniczna z regulacją ciężaru.

Regulacja ciężaru w zakresie 45–120 kg.

**Opis techniczny**

Wysokość oparcia:	580 mm
zakres regulacji głębokości siedzenia	60 mm
szerokość siedziska	460 mm
Seria	Work-Tec Ergo

wersja	duża wysokość siedziska
głębokość siedziska	470 mm
Regulacja pochylenia siedziska w stopniach	6 stopni
zakres regulacji wysokości oparcia	60 mm
nośność krzesła	120 kg
regulacja wysokości	590 - 860 mm
Rodzaj produktu	Obrotowe krzesło warsztatowe