

bimos

**Krzesło warsztatowe obrotowe, skóra syntetyczna, z kółkami, niskie, typ: BLACK****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 965260 BLACK  |
| GTIN             | 4016849943909 |
| Klasa artykułu   | 96B           |

**Opis****Wykonanie:**

Siedzenie i oparcie pokryte skórą syntetyczną, komfortowe i miękkie. Zmywalne i łatwe do pielęgnacji. Odporne na środki dezynfekcyjne i antybakteryjne, niezawierające PVC.

Krzesło warsztatowe obrotowe Work-Tec Ergo: komfortowa tapicerka z ergonomicznie ukształtowanym oparciem i pikowaniem poziomym, z praktycznymi uchwytami do pchania w kolorze pomarańczowym.

Pakiet ergonomiczny: technologia synchroniczna z regulacją ciężaru.

Regulacja ciężaru w zakresie 45–120 kg.

**Opis techniczny**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Seria               | Work-Tec Ergo |
| wersja              | z kółkami     |
| Wysokość oparcia:   | 580 mm        |
| szerokość siedziska | 460 mm        |

|  |                              |
|--|------------------------------|
| głębokość siedziska                        | 470 mm                       |
| zakres regulacji głębokości siedzenia      | 60 mm                        |
| Regulacja pochylenia siedziska w stopniach | 6 stopni                     |
| zakres regulacji wysokości oparcia         | 60 mm                        |
| nośność krzesła                            | 120 kg                       |
| regulacja wysokości                        | 450 - 630 mm                 |
| Rodzaj produktu                            | Obrotowe krzesło warsztatowe |

---

## Akcesoria

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Koła(1 zestaw = 5 szt.) | 963187 |
|-------------------------|--------|