

bimos

Krzesło warsztatowe obrotowe, Supertec, ze ślizgami i obręczą na stopy, wysokie, typ: BLACK**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	965282 BLACK
GTIN	4016849943954
Klasa artykułu	96B

Opis**Wykonanie:**

Tapicerka Supertec jest komfortowa, miękka i oddychająca, a także niezwykle wytrzymała, odporna na przecięcie, łatwa do czyszczenia i odporna na ślizganie. Dzięki swojej budowie łączy zalety tkaniny i pianki poliuretanowej.

Obrotowe krzesła warsztatowe Work-Tec Ergo: komfortowa tapicerka z ergonomicznie ukształtowanym oparciem i pikowaniem poziomym, z praktycznymi uchwytami do pchania w kolorze pomarańczowym.

Z ergonomicznym pakietem: technika synchroniczna z regulacją ciężaru.

Regulacja ciężaru w zakresie od 45 do 120 kg.

Opis techniczny

Seria	Work-Tec Ergo
głębokość siedziska	470 mm
Wysokość oparcia:	580 mm
wersja	duża wysokość siedziska

zakres regulacji głębokości siedzenia	60 mm
szerokość siedziska	460 mm
Regulacja pochylenia siedziska w stopniach	6 stopni
zakres regulacji wysokości oparcia	60 mm
nośność krzesła	120 kg
regulacja wysokości	590 - 860 mm
Rodzaj produktu	Obrotowe krzesło warsztatowe