

bimos

Krzesło warsztatowe obrotowe, pokryty tkaniną, ze ślizgami i obręczą na stopy, wysokie, typ: BLACK**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	965272 BLACK
GTIN	4016849943930
Klasa artykułu	96B

Opis**Wykonanie:**

Siedzenie i oparcie z miękkim obiciem. Wygodne, oddychające i trwałe.

Krzesło warsztatowe obrotowe Work-Tec Ergo: komfortowa tapicerka z ergonomicznie ukształtowanym oparciem i pikowaniem poziomym, z praktycznymi uchwytami do pchania w kolorze pomarańczowym.

Pakiet ergonomiczny: technologia synchroniczna z regulacją ciężaru.

Regulacja ciężaru w zakresie 45–120 kg.

Opis techniczny

głębokość siedziska	470 mm
wersja	duża wysokość siedziska
zakres regulacji głębokości siedzenia	60 mm
Seria	Work-Tec Ergo
Wysokość oparcia:	580 mm

szerokość siedziska	460 mm
Regulacja pochylenia siedziska w stopniach	6 stopni
zakres regulacji wysokości oparcia	60 mm
nośność krzesła	120 kg
regulacja wysokości	590 - 860 mm
Rodzaj produktu	Obrotowe krzesło warsztatowe