

metabo**Elektroniczna pilnikarka taśmowa, typ: BFE9-20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	077720 BFE9-20
GTIN	4007430298829
Klasa artykułu	03D

Opis**Wykonanie:**

Wydajna, kompaktowa pilnikarka taśmowa do szlifowania, satynowania i usuwania zadziorów w trudno dostępnych miejscach.

- **Pełnofalowa elektronika Vario-Constamatic (VC) z pokrętkiem: do pracy z prędkością obrotową dostosowaną do materiału, która pozostaje niemal stała pod obciążeniem.**
- **Nasadka szlifierska obracana beznarzędziowo o 270° umożliwiającą dostosowanie do dowolnej pozycji roboczej.**
- **Profilowana rolka napędowa: ogranicza ślizganie się taśmy ściernej.**
- **Wymiana taśmy ściernej bez użycia narzędzi oraz regulowane prowadzenie taśmy.**
- **Elektroniczny system łagodnego rozruchu.**
- **Silnik Metabo Marathon z opatentowaną ochroną przed kurzem zapewnia długą żywotność.**
- **Wyłączane szczotki węglowe do ochrony silnika.**

w dostawie::

Dodatkowy uchwyt, skrzynka z blachy stalowej, ramię taśmy ściernej (6, 13, 19 mm), 10 taśm ściernych (6×457 mm; P60), 10 taśm ściernych (6×457 mm; P120), 10 taśm ściernych (19×457 mm; P60), 10 taśm ściernych (19×457 mm; P120), 4 taśmy z włókny.

Opis techniczny

oznaczenie producenta	BFE 9-20
długość przewodu	4 m
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe

długość linki	457 mm
masa	1,8 kg
Opakowanie	Skrzynka z blachy stalowej
pobór mocy	950 W
maksymalna prędkość piły	9 - 20 m/s
szerokość taśmy	6 - 19 mm