

melabo**Szlifierka dwutarczowa 230 V, typ: DS200P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	077530 DS200P
GTIN	4061792226029
Klasa artykułu	03D

Opis**Wykonanie:**

Szlifierka dwutarczowa do szlifowania, ostrzenia, usuwania zadziorów oraz – w przypadku użycia szczotki drucianej – również do odrdzewiania stali i metali. Wbudowana lampa LED optymalnie oświetla obszar roboczy. Maksymalny spokój pracy i wysoka trwałość tarcz możliwe dzięki kołnierzom montażowym wysokiej jakości.

- **Podpory obrabianych przedmiotów regulowane bez użycia narzędzi.**
- **Wydajna maszyna do wymagającego ostrzenia, szlifowania i usuwania zadziorów.**
- **Nadaje się do stosowania okrągłych szczotek z drutu stalowego do odrdzewiania.**
- **Wbudowana lampa LED zapewnia optymalne oświetlenie obszaru roboczego.**
- **Duża, odchylana podstawa narzędziową z praktycznym rowkiem V do ostrzenia igieł spawalniczych.**
- **Bezobsługowy silnik indukcyjny o niskim poziomie hałasu i wibracji.**
- **Maksymalny spokój pracy i wysoka trwałość tarcz dzięki kołnierzom montażowym wysokiej jakości.**
- **Maksymalne bezpieczeństwo pracy dzięki bardzo dużym, stabilnym szybkom z ochroną przeciwwiskrową.**

w dostawie::

Zawiera standardowe tarcze szlifierskie korundowe 36 P i 60 N, szybki z ochroną przeciwwiskrową, podporę obrabianego przedmiotu i klucze 6-kątne.

wskazówka:

Pasujące ściernice zob. od nr 596100 i nr 568733.

Opis techniczny

zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
oznaczenie producenta	DS 200 Plus
maksymalna prędkość obrotowa	2980 min ⁻¹
pobór mocy	600 W
Ø H otworu ściernicy	32 mm
szerokość ściernicy T	25 mm
Ø D ściernicy	200 mm
masa	17,5 kg
długość przewodu	1,8 m
moc znamionowa	230 V