

metabo**Piła poprzeczna i uciosowa, Ø 315 mm, typ: KGS315P**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	078193 KGS315P
GTIN	4003665505671
Klasa artykułu	03D

Opis

Wykonanie:

Piła poprzeczna i uciosowa z **funkcją pociągową** i **regulacją liczby obrotów**.

- **Duży przekrój ciętego materiału do 320×120 mm przy 90°.**
- **Maksymalna swoboda podczas cięcia dzięki stołowi obracanemu z obydwu stron i obustronnie przechylanej głowicy piły.**
- **Regulacja prędkości dla szerokiego zakresu zastosowań, np. do cięcia profili aluminiowych i tworzyw sztucznych.**
- **Metabo Quick do wymiany brzeszczotów bez użycia narzędzi.**
- **Miękki rozruch zapewnia bezpieczną pracę i długą żywotność silnika i przekładni.**
- **Ogromna wydajność skrawania dzięki niezwykle mocnemu silnikowi uniwersalnemu i dużemu brzeszczotowi.**
- **Duży przekrój ciętego materiału dzięki funkcji pociągowej do szerokich detali.**
- **Łatwy transport dzięki ergonomicznym uchwytom do przenoszenia i zabezpieczeniu głowicy piły.**
- **Optymalne odsysanie wiórów dzięki drugiemu punktowi odsysania bezpośrednio na porcie.**
- **Pełnofalowa elektronika Vario-Constamatic (VC) do pracy z prędkością obrotową dostosowaną do materiału, która pozostaje niemal stała pod obciążeniem.**
- **Szybka i precyzyjna regulacja typowych kątów dzięki punktom zatrzaśnięcia.**
- **Wysokie, przesuwane poprzecznie ograniczniki dla bezpiecznego cięcia.**

- **Ścisk szybko mocujący do bezpiecznego mocowania obrabianego elementu od góry lub od przodu.**
- **Zintegrowane wysuwane przedłużenia stołu z odlewu aluminiowego.**
- **Ogranicznik głębokości do łatwego wykonywania rowków.**
- **Wszystkie skale i elementy obsługi są widoczne i mogą być intuicyjnie obsługiwane z pozycji roboczej.**

w dostawie::

Brzeszczot z węglików spiekanych (84 zęby), 2 zintegrowane przedłużenia stołu, zacisk materiału, przejściówka 35/58 mm.

wskazówka:

Odpowiednią piłę tarczową można znaleźć pod nr. 584004 – 593930.

Opis techniczny

Ø otworu brzeszczotu	30 mm
masa	27,2 kg
wysokość	365 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
długość przewodu	2,1 m
maks. głębokość cięcia 90°	120 mm
maksymalna prędkość obrotowa	4100 min ⁻¹
Ø brzeszczotu	315 mm
maksymalny kąt pochylenia w lewo	46 stopni
pobór mocy	1600 W
szerokość	765 mm
maksymalny kąt uciosu w lewo	47 stopni
maksymalny kąt uciosu w prawo	60 stopni
maksymalny kąt pochylenia w prawo	46 stopni
oznaczenie producenta	KGS 315 Plus
długość	950 mm
maks. głębokość cięcia 45°	76 mm
Szerokość cięcia	320 / 223 mm
Atrybut nazwy produktu	Ø 315 mm
Rodzaj produktu	Piły

