


**Garant****SOMT 120508 PDER, HB7730, Typ: GGG****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	214880 GGG
GTIN	4045197608666
Klasa artykułu	21A

**Opis****Wykonanie:**

Zwiększona grubość płytek pozwala pracować z wysokimi parametrami. Nowoczesna powłoka chroni przed ścieraniem.

**wskazówka:**

Zalecana wartość  $a_e = 0,3 \times D$ .

promień naroża: 0,8 mm

posuw  $f_z$  na ząb: 0,2 mm

**Opis techniczny**

posuw $f_z$ na ząb	0,2 mm
typ	GGG
promień naroża	0,8 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOMT 120508 PDER
Gatunek	HB7730
Materiał ostrza	HM

liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

### Dane użytkownika

	przydatność	$V_c$	kod ISO
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	200 m/min	K
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		