

metabo**Wyrzynarka akumulatorowa bez akumulatora, typ: 18LTX100****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	078185 18LTX100
GTIN	4007430324603
Klasa artykułu	03D

Opis**Wykonanie:**

Wytrzymała i niezwykle poręczna wyrzynarka akumulatorowa do **precyzyjnych cięć**.

- **Zmienna prędkość skokowa, ruch wahadłowy i głęboko położone, podparte sprężynowo prowadzenie brzeszczotu.**
- **Załączana funkcja wydmuchiwanie wiórów zapewnia dobrą widoczność portu.**
- **Niewielki obwód uchwytu i powierzchnia z okładziną SoftGrip.**

Zalety:

100% kompatybilności akumulatorów – teraz także niezależnie od producenta.

Wszystkie urządzenia 18 V i pakiety akumulatorów partnerów CAS są ze sobą w 100% kompatybilne. CAS oznacza „Cordless Alliance System”.

w dostawie::

Bez akumulatora i ładowarki, z króćcem odsysającym, szkłem ochronnym i kluczem 6-kątnym. Wraz z zabezpieczeniem przed zrywaniem wióra.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073870 – 073890.

Opis techniczny

oznaczenie producenta	STA 18 LTX 100
-----------------------	----------------

wymiana narzędzi bez użycia narzędzi	tak, Metabo Quick
konstrukcja	Kształt prosty
cechy szczególne	niewielki obwód uchwytu
skok wahadłowy	4x
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
maks. grubość przecinanej stal węglowej	10 mm
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Typ CAS 18 V
masa	1,9 kg
Napięcie akumulatorów	18 V
cięcie pod kątem	tak
maks. grubość przecinanego drewna	100 mm
maks. wibracje wg EN	11,8 m/s ²
Liczba dołączonych akumulatorów	0
liczba skoków	550 - 2800 min ⁻¹
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Rodzaj produktu	Piły