



Zestawy brzeszczotów mieczowych, Nazwa: 955CHC-E



Dane zamówienia

Numer katalogowy	588700 955CHC-E
GTIN	4059952534558
Klasa artykułu	54B

Opis

Wykonanie:

Brzeszczoty mieczowe **do metalu** Precyzyjne, proste cięcia o maksymalnej stabilności w grubych profilach stalowych lub rurach żeliwnych. Idealne do prac rozbiórkowych.

wskazówka:

Piły tarczowe z węglików spiekanych: zmniejszyć prędkość skokową, pracować bez oscylacji, stosować chłodziwo.

Opis techniczny

materiał brzeszczotów	HM
grubość blachy (blacha perforowana)	4-12 mm
długość listków	150 mm
kształtownik metalowy (o przekroju otwartym)	< 100 mm
podziałka zębów	3 mm
rodzaj skrawania	cięcie proste precyzyjne
liczba brzeszczotów	1
zoptymalizowane dla materiału	drewno
Rodzaj produktu	Brzeszczot piły szablowej