


**Głowice frezarskie jeżowe 90° MECH17, z otworem, Ø D / Zef.: 80/6mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	227655 80/6
GTIN	4960664579297
Klasa artykułu	250

Opis**Wykonanie:**

Karbowane płytki skrawające zapewniają obniżenie sił skrawania i drgań. Umożliwia to stosowanie większych szerokości skrawania a_{er} przy takiej samej głębokości skrawania a_p .

Opis techniczny

Ø otworu uchwytu	32 mm
długość całkowita L_{ges}	85 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	59 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	BD.. 1704
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	BDMT 170408
śruba mocująca płytki obracane	229709 (T15; 3,5 Nm)
efektywna liczba ostrzy Z_{ef}	6
Ø ostrzy D_c	80 mm
Liczba płytek skrawających	24
wykonanie chwytu	z otworem

Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Akcesoria

Śruby mocujące	229709
----------------	--------