



Szlifierka prosta akumulatorowa, Typ: M18FDGRB



Dane zamówienia

Numer katalogowy	077280 M18FDGRB
GTIN	4058546412395
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:

Wydajna, akumulatorowa szlifierka prosta 18 V / 5,0 Ah z bezszczotkowym silnikiem POWERSTATE™.

- **Elektronika REDLINK PLUS™ z cyfrowym zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla jeszcze większej mocy.**
- **Akumulatory REDLITHIUM-ION™ z układem nadzoru ogni.**
- **Uniwersalny uchwyt do wszystkich dostępnych na rynku akcesoriów 6 i 8 mm.**
- **Bardzo wąska konstrukcja zapewnia większy komfort użytkowania.**
- **Wymienne kratki przeciwpylowe chronią silnik i wydłużają jego żywotność.**
- **Szyjka wrzeczona z gumową nakładką zapewnia dodatkowy komfort użytkowania.**
- **Ochrona przed ponownym uruchomieniem.**

w dostawie::

W komplecie ładowarka, tulejka zaciskowa 6 mm, tulejka zaciskowa 8 mm, klucz płaski o rozwarości SW 15 / SW 17, 2 x kratka przeciwpylowa, pojemnik HD.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne i osprzęt zob. od nr. 073816.

Odpowiednie pilniki obrotowe zob. od nr 540200. Odpowiednie ściernice zob. od nr 550600.

Odpowiednie średnice polerskie zob. od nr 551850.

Opakowanie: Kufer systemowy (HD=Heavy Duty)

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 18 V
oznaczenie producenta: M18 FDGRB
Liczba dołączonych akumulatorów: 1
rodzaj akumulatora: litowo-jonowy
pojemność akumulatora: 5 Ah
Napięcie akumulatorów: 18 V
zakres prędkości obrotowej: 27000 min⁻¹

Opis techniczny

rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 18 V
masa	2 kg
Maksymalna Ø tulejek zaciskowych	6 - 8 mm
Napięcie akumulatorów	18 V
zakres prędkości obrotowej	27000 min ⁻¹
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
maks. Ø tarczy	50 mm
masa z akumulatorkiem	2 kg
Liczba dołączonych akumulatorów	1
pojemność akumulatora	5 Ah
oznaczenie producenta	M18 FDGRB
Opakowanie	Kufer systemowy (HD=Heavy Duty)
Rodzaj produktu	Szlifierki proste