

**CC.T 09T302, Gatunek: CCX****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260096 CCX
GTIN	4960664911219
Klasa artykułu	25E

Opis

CC.T 09T302 CCX Gatunek: CCX

Łamacz wiórów: PP

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,1 - 0,8 mmposuw f : 0,05 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 310 m/min**Opis techniczny**

posuw f	0,05 - 0,3 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T302
powłoka	powlekane
Gatunek	CCX
promień naroża	0,2 mm
głębokość skrawania a_p	0,1 - 0,8 mm
Warunki skrawania	ciągły

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Zastosowanie główne	P
tolerancja	M
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 310 m/min
Materiał ostrza	Cermet
liczba wymian/ostrzy	2
Łamacz wiórów	PP
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia