

**DC.T 11T302, Gatunek: CCX****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260385 CCX
GTIN	4960664911578
Klasa artykułu	25E

**Opis****Opis techniczny**

Łamacz wiórów	PP
Zastosowanie główne	P
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT11T302
powłoka	powlekane
Warunki skrawania	ciągły
Materiał ostrza	Cermet
tolerancja	M
Gatunek	CCX
liczba wymian/ostrzy	2
głębokość skrawania $a_p$	0,1 - 1 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca

posuw f	0,05 - 0,3 mm/obr,
promień naroża	0,2 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	150 - 370 m/min
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia