

**VBMT 160404, Gatunek: CCX****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261182 CCX
GTIN	4960664912148
Klasa artykułu	25E

**Opis**

VBMT 160404 CCX Gatunek: CCX

Łamacz wiórów: PP

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,1 - 1 mm

posuw  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 140 - 300 m/min

**Opis techniczny**

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT160404
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	140 - 300 m/min
liczba wymian/ostrzy	2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Warunki skrawania	ciągły
Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,4 mm

posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
Łamacz wiórów	PP
powłoka	powlekane
Gatunek	CCX
głębokość skrawania $a_p$	0,1 - 1 mm
Materiał ostrza	Cermet
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia