

**VBMT 110308, Gatunek: CCX****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261176 CCX
GTIN	4960664912131
Klasa artykułu	25E

**Opis****Opis techniczny**

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT110308
głębokość skrawania $a_p$	0,1 - 1 mm
posuw $f$	0,05 - 0,25 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	140 - 300 m/min
liczba wymian/ostrzy	2
promień naroża	0,8 mm
Zastosowanie główne	P
Łamacz wiórów	PP
Gatunek	CCX
Warunki skrawania	ciągły

Rodzaj produktu

---

Wymienna płytki  
skrawająca do toczenia