

**DC.T 11T304, Gatunek: CCX****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260386 CCX
GTIN	4960664911585
Klasa artykułu	25E

**Opis****Opis techniczny**

liczba wymian/ostrzy	2
Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,4 mm
tolerancja	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
posuw f	0,05 - 0,3 mm/obr,
Łamacz wiórów	PP
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	150 - 370 m/min
Materiał ostrza	Cermet
Gatunek	CCX
Warunki skrawania	ciągły

głębokość skrawania $a_p$	0,1 - 1 mm
powłoka	powlekane
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT11T304
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia