

**DNMG 150608, Gatunek: CA315****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250797 CA315
GTIN	4960664799053
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

Materiał ostrza	HM
Zastosowanie główne	K
liczba wymian/ostrzy	4
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150608
promień naroża	0,8 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 350 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	KG
powłoka	powlekane
Gatunek	CA315
posuw f	0,17 - 0,5 mm/obr,

głębokość skrawania a_p	0,5 - 3,6 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia