

**CC.T 09T304, Gatunek: CA315**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260196 CA315
GTIN	4960664798186
Klasa artykułu	25E

Opis

Opis techniczny

Łamacz wiórów	GK
tolerancja	M
liczba wymian/ostrzy	2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	K
głębokość skrawania a_p	0,5 - 3 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T304
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 230 m/min
promień naroża	0,4 mm
Gatunek	CA315

posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia