

**WNMG 080412, Gatunek: CA315****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252116 CA315
GTIN	4960664800193
Klasa artykułu	25E

**Opis techniczny**

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	150 - 350 m/min
Łamacz wiórów	KG
tolerancja	M
promień naroża	1,2 mm
liczba wymian/ostrzy	6
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080412
Materiał ostrza	HM
posuw $f$	0,15 - 0,5 mm/obr,
Zastosowanie główne	K
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 4 mm

Gatunek	CA315
powłoka	powlekane
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia