

**DC.T 11T308, Gatunek: CA315****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260492 CA315
GTIN	4960664798681
Klasa artykułu	25E

Opis**Opis techniczny**

Gatunek	CA315
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
liczba wymian/ostrzy	2
głębokość skrawania a _p	0,5 - 3 mm
Zastosowanie główne	K
promień naroża	0,8 mm
Łamacz wiórów	GK
tolerancja	M
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT11T308
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne

60 - 230 m/min

Rodzaj produktu

Wymienna płytki
skrawająca do toczenia