

**DC.T 11T304, Gatunek: CA315****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260490 CA315
GTIN	4960664798674
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągly
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T304
promień naroża	0,4 mm
tolerancja	M
powłoka	powlekane
liczba wymian/ostrzy	2
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 230 m/min
Gatunek	CA315
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Łamacz wiórów	GK
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
głębokość skrawania a_p	0,5 - 3 mm

Zastosowanie główne	K
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia