

**CCMT 09T304 Wiper, Gatunek: PR1725****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260099 PR1725
GTIN	4960664890712
Klasa artykułu	25E

Opis**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	WP
Zastosowanie główne	M
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe	50 - 150 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
posuw f	0,03 - 0,2 mm/obr,
liczba wymian/ostrzy	2
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T304
promień naroża	0,4 mm
tolerancja	M
Zastosowanie dodatkowe	P

Gatunek	PR1725
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 200 m/min
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia