

**DCGT 070201, Gatunek: PR1725****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260380 PR1725
GTIN	4960664923403
Klasa artykułu	25E

**Opis techniczny**

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie dodatkowe	50 - 150 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 070204
liczba wymian/ostrzy	2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Zastosowanie główne	M
Łamacz wiórów	MFP-SKS
promień naroża	0,4 mm
posuw $f$	0,03 - 0,2 mm/obr,
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 200 m/min
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 1,5 mm
tolerancja	G

Gatunek	PR1725
Materiał ostrza	HM
Zastosowanie dodatkowe	P
powłoka	powlekane
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia