

**DCGT 11T301, Gatunek: PR1725****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260384 PR1725
GTIN	4960664923434
Klasa artykułu	25E

**Opis techniczny**

Zastosowanie dodatkowe	P
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 1,5 mm
tolerancja	G
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie dodatkowe	50 - 150 m/min
posuw $f$	0,03 - 0,2 mm/obr,
promień naroża	0,1 mm
Gatunek	PR1725
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
powłoka	powlekane
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Łamacz wiórów	MFP-SKS

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCGT 11T301
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 200 m/min
Zastosowanie główne	M
liczba wymian/ostrzy	2
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia