

**DC.T 11T304, Gatunek: PR1725****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260386 PR1725
GTIN	4960664923458
Klasa artykułu	25E

Opis

DC.T 11T304 PR1725 Gatunek: PR1725

Łamacz wiórów: MFP-SKS

tolerancja: G

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mmposuw f : 0,03 - 0,2 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 200 m/min**Opis techniczny**

liczba wymian/ostrzy	2
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 200 m/min
posuw f	0,03 - 0,2 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe	50 - 150 m/min
Gatunek	PR1725
Materiał ostrza	HM

głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Zastosowanie główne	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 070204
tolerancja	G
promień naroża	0,4 mm
Zastosowanie dodatkowe	P
powłoka	powlekane
Łamacz wiórów	MFP-SKS
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia