

**CC.T 09T304, Gatunek: CA025P**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260097 CA025P
GTIN	4960664878208
Klasa artykułu	25E

Opis

CC.T 09T304 CA025P Gatunek: CA025P

Łamacz wiórów: HQ

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mmposuw f : 0,05 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 330 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Materiał ostrza	HM
tolerancja	M
powłoka	powlekane
Gatunek	CA025P
Łamacz wiórów	HQ

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T304
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
promień naroża	0,4 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 330 m/min
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia