

**DC.T 11T304, Gatunek: CA025P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260386 CA025P
GTIN	4960664878697
Klasa artykułu	25E

Opis

DC.T 11T304 CA025P Gatunek: CA025P

Łamacz wiórów: HQ

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 1,5 mmposuw f : 0,05 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 330 m/min**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	P
tolerancja	M
promień naroża	0,4 mm
powłoka	powlekane
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 070204
liczba wymian/ostrzy	2

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 330 m/min
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Łamacz wiórów	HQ
Gatunek	CA025P
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,5 - 1,5 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia