

**DCMT 070202, Gatunek: CA025P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260481 CA025P
GTIN	4960664878598
Klasa artykułu	25E

Opis**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	P
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
promień naroża	0,2 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 3 mm
tolerancja	M
Gatunek	CA025P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT070202
Materiał ostrza	HM
Łamacz wiórów	GK

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 330 m/min
liczba wymian/ostrzy	2
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia