

**DC.T 11T304, Gatunek: CA025P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260490 CA025P
GTIN	4960664878635
Klasa artykułu	25E

**Opis**

DC.T 11T304 CA025P Gatunek: CA025P

Łamacz wiórów: GK

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 3 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 80 - 330 m/min**Opis techniczny**

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT11T304
posuw $f$	0,1 - 0,3 mm/obr,
Gatunek	CA025P
Łamacz wiórów	GK
Zastosowanie główne	P
liczba wymian/ostrzy	2

Materiał ostrza	HM
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	80 - 330 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
promień naroża	0,4 mm
powłoka	powlekane
tolerancja	M
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 3 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia