

**VBMT 110304, Gatunek: CA025P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261174 CA025P
GTIN	4960664879472
Klasa artykułu	25E

**Opis****Opis techniczny**

liczba wymian/ostrzy	2
promień naroża	0,4 mm
Łamacz wiórów	HQ
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 2 mm
Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Gatunek	CA025P
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 110304
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	80 - 330 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
posuw $f$	0,05 - 0,25 mm/obr,

Rodzaj produktu

---

Wymienna płytko  
skrawająca do toczenia