

**VBMT 110308, Gatunek: CA025P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261176 CA025P
GTIN	4960664879489
Klasa artykułu	25E

Opis**Opis techniczny**

promień naroża	0,8 mm
Gatunek	CA025P
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Łamacz wiórów	HQ
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 330 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Zastosowanie główne	P
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 110308
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,

Rodzaj produktu

Wymienna płytki
skrawająca do toczenia