


**CNMG 120408, Gatunek: PDL010****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250212 PDL010
GTIN	4960664848607
Klasa artykułu	25E

Opis**Opis techniczny**

Materiał ostrza	HM
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120408
liczba wymian/ostrzy	4
głębokość skrawania a_p	1 - 3,5 mm
Zastosowanie główne	N
Gatunek	PDL010
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	200 - 600 m/min
Łamacz wiórów	AH

promień naroża	0,8 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia