

**DC.T 11T304, Gatunek: PDL010****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260386 PDL010
GTIN	4960664882526
Klasa artykułu	25E

Opis

DC.T 11T304 PDL010 Gatunek: PDL010

Łamacz wiórów: AP

tolerancja: G

głębokość skrawania a_p : 0,1 - 1 mmposuw f : 0,05 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 400 m/min**Opis techniczny**

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCGT11T304
powłoka	powlekane
Zastosowanie główne	N
liczba wymian/ostrzy	2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
głębokość skrawania a_p	0,1 - 1 mm
tolerancja	G

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 400 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
promień naroża	0,4 mm
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
Łamacz wiórów	AP
Materiał ostrza	HM
Gatunek	PDL010
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia