


**WN.G 080408, Gatunek: PDL010**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	252114 PDL010
GTIN	4960664848584
Klasa artykułu	25E

Opis

Opis techniczny

posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080408
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zastosowanie główne	N
tolerancja	G
Łamacz wiórów	AH
Gatunek	PDL010
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	200 - 600 m/min
liczba wymian/ostrzy	6
głębokość skrawania a_p	1 - 3,5 mm

promień naroża	0,8 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia