

metabo**Akumulatorowa piła tarczowa z akumulatorem LiHD, typ: KS18LTX66****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	078186 KS18LTX66
GTIN	4061792192157
Klasa artykułu	03D

Opis**Wykonanie:**

Mocna i lekka ręczna akumulatorowa piła tarczowa do uniwersalnego zastosowania na placu budowy. Kompatybilna z szynami prowadzącymi.

- **Zintegrowana lampa warsztatowa LED zapewnia optymalne oświetlenie obszaru roboczego.**
- **Aluminiowa płyta podstawy może być stosowana bezpośrednio na szynach prowadzących Metabo oraz Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti i innych producentów.**
- **Szybkie i precyzyjne cięcie poprzeczne dzięki łatwemu połączeniu z szyną prowadzącą KFS Metabo (jako wyposażenie).**
- **Pakiety wysokowydajnych akumulatorów LiHD oraz bezszczotkowy silnik Metabo gwarantują maksymalną siłę przejścia i długi czas cięcia.**
- **Automatyczne włączanie/wyłączanie podłączonego odkurzacza dzięki funkcji CordlessControl (dostępne jako wyposażenie).**
- **Możliwość indywidualnego obracania i blokowania dysz wylotowych wiórów dla każdej pozycji roboczej.**
- **Regulacja położenia 0° zapewnia maksymalną dokładność cięcia.**
- **Wyraźnie widoczny wskaźnik cięcia umożliwia cięcia na podstawie wytrasowań.**
- **Wytrzymała i trwała dzięki obudowie piły z odlewu aluminiowego.**
- **Uchwyt z antypoślizgową powierzchnią z okładziną SoftGrip zapewnia bezpieczne prowadzenie.**
- **Możliwość odsysania poprzez podłączenie odkurzacza uniwersalnego.**

Zalety:

100% kompatybilności akumulatorów – teraz także niezależnie od producenta.

Wszystkie urządzenia 18 V i pakiety akumulatorów partnerów CAS są ze sobą w 100% kompatybilne. CAS oznacza „Cordless Alliance System”.

w dostawie::

W komplecie 2x akumulator LiHD, ładowarka szybkiego działania, metaBOX, piła tarczowa z węglików spiekanych (18 zębów), ogranicznik równoległy i klucz 6-kątny.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073870 – 073890.

Opis techniczny

Liczba dołączonych akumulatorów	2
Ø otworu brzeszczotu	20 mm
oznaczenie producenta	KS 18 LTX 66 BL
pojemność akumulatora	8 Ah
maks. głębokość cięcia 45°	43 mm
maksymalna prędkość obrotowa	4800 min ⁻¹
masa z akumulatorkiem	4,5 kg
Masa bez akumulatorów	3,5 kg
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Opakowanie	Metabox
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Typ CAS 18 V
Ø brzeszczotu	165 mm
Napięcie akumulatorów	18 V
maks. głębokość cięcia 90°	66 mm