

metabo**Uniwersalna szlifierka taśmowa 230 V, typ: BS200P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	077550 BS200P
GTIN	4061792226050
Klasa artykułu	03D

Opis**Wykonanie:**

Szlifierka dwutarczowa do szlifowania, ostrzenia, usuwania zadziorów oraz – w przypadku użycia szczotki drucianej – również do odrdzewiania stali i metali. Wbudowana lampa LED optymalnie oświetla obszar roboczy. Maksymalny spokój pracy i wysoka trwałość tarcz możliwe dzięki kołnierzom montażowym wysokiej jakości.

• Podpory obrabianych przedmiotów regulowane bez użycia narzędzi.

Uniwersalna szlifierka taśmowa z taśmą ścierną i ściernicą nadaje się idealnie do obróbki drewna i metalu.

• Duże ramię szlifujące, które można płynnie przechylać o 90° umożliwia pracę z dwoma typowymi długościami taśmy szlifierskiej.**• Regulacja nachylenia ramienia szlifującego bez użycia narzędzi.****• Przyłącze odsysania na ramieniu szlifierki taśmowej, pasujące do typowych złączek przyłączeniowych.****• Nadaje się do stosowania okrągłych szczotek z drutu stalowego do odrdzewiania.****• Wbudowana lampa LED zapewnia optymalne oświetlenie obszaru robczego.****• Swobodna praca na dużej powierzchni szlifowania lub opcjonalnie na zaokrągleniu ramienia szlifującego.****• Przyłącze odsysania na ramieniu szlifierki taśmowej, pasujące do typowych złączek przyłączeniowych.****• Gumowe koło napędowe w ramieniu szlifującym z rowkami dla szybkiego odprowadzania ciepła.****• Szybka wymiana taśmy ścierniej bez użycia narzędzi po otwarciu pokrywy.**

- **Maksymalny spokój pracy i wysoka trwałość tarcz dzięki kołnierzom montażowym wysokiej jakości.**

w dostawie::

Zawiera standardowe tarcze szlifierskie korundowe 60 N, tkaninową taśmę ścierną K 60, szybki z ochroną przeciwiiskrową, podporę obrabianego przedmiotu i klucz 6-kątny.

wskazówka:

Pasujące ściernice zob. od nr 596100 i nr 568733.

Opis techniczny

pobór mocy	600 W
masa	16,9 kg
oznaczenie producenta	BS 200 Plus
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
maksymalna prędkość obrotowa	2980 min ⁻¹
długość przewodu	1,8 m
długość taśmy ściernej	1000 mm
długość taśmy ściernej	1020 mm
szerokość taśmy ściernej	50 mm
Ø D ściernicy	200 mm
Ø H otworu ściernicy	32 mm
szerokość ściernicy T	25 mm
moc znamionowa	230 V