



Młotki uniwersalne, Ø bijaka: 32mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	754890 32
GTIN	4016134010293
Klasa artykułu	73V

Opis

Wykonanie:

Uniwersalne **młotki ślusarskie z miękkim bijakiem**, boki dodatkowo ze szlifowanymi powierzchniami bicia do pracy w ciasnych przestrzeniach. Bijak z wysokogatunkowej stali z wymiennymi wkładkami z odpornego na ścieranie nylonu – twardość w skali Shore'a ok. 68D. Z niełamliwym trzonkiem z włókna szklanego „Ultratec”.

Część zamienna:

Wkładka nylonowa nr 754895.

Opis techniczny

Materiał trzonka	Włókno szklane
długość całkowita	320 mm
Seria	Ultratec DUO
materiał wkładki	Nylon, biały
Ø obucha	32 mm
długość bijaka z obuchami	108 mm
wymiary bijaka	31×31 mm
masa	0,53 kg
bezodrzutowe	nie
Rodzaj produktu	Młotki

