



Młotki uniwersalne, Ø bijaka: 35mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	754890 35
GTIN	4016134010309
Klasa artykułu	73V

Opis

Wykonanie:

Uniwersalne **młotki ślusarskie z miękkim bijakiem**, boki dodatkowo ze szlifowanymi powierzchniami bicia do pracy w ciasnych przestrzeniach. Bijak z wysokogatunkowej stali z wymiennymi wkładkami z odpornego na ścieranie nylonu – twardość w skali Shore'a ok. 68D. Z niełamliwym trzonkiem z włókna szklanego „Ultratec”.

Część zamienna:

Wkładka nylonowa nr 754895.

Opis techniczny

Materiał trzonka	Włókno szklane
długość całkowita	324 mm
długość bijaka z obuchami	114 mm
Seria	Ultratec DUO
wymiary bijaka	34x34 mm
masa	0,66 kg
materiał obudowy	Stal do ulepszania cieplnego, hartowana indukcyjnie
materiał wkładki	Nylon, biały, twardy (jednostronnie)
Ø obucha	35 mm
bezodrzutowe	nie

Rodzaj produktu

Młotki