



Młotki uniwersalne, Ø bijaka: 40mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	754890 40
GTIN	4016134010316
Klasa artykułu	73V

Opis

Wykonanie:

Uniwersalne **młotki ślusarskie z miękkim bijakiem**, boki dodatkowo ze szlifowanymi powierzchniami bicia do pracy w ciasnych przestrzeniach. Bijak z wysokogatunkowej stali z wymiennymi wkładkami z odpornego na ścieranie nylonu – twardość w skali Shore'a ok. 68D. Z niełamliwym trzonkiem z włókna szklanego „Ultratec”.

Część zamienna:

Wkładka nylonowa nr 754895.

Opis techniczny

wymiary bijaka	38x38 mm
Materiał trzonka	Włókno szklane
długość bijaka z obuchami	124 mm
Seria	Ultratec DUO
masa	1 kg
materiał wkładki	Nylon, biały, twardy (jednostronnie)
materiał obudowy	Stal do ulepszania cieplnego, hartowana indukcyjnie
długość całkowita	357 mm
Ø obucha	40 mm
bezodrzutowe	nie

Rodzaj produktu

Młotki