

# AEG

## Wiertarko-wkrętarki akumulatorowe, Typ: BS18SBL2-2



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	070222 BS18SBL2-2
GTIN	4058546403416
Klasa artykułu	07A

### Opis

#### Wykonanie:

##### Wiertarka akumulatorowa AEG

- solidna, poręczna 2-biegowa wiertarka akumulatorowa z biegami prawymi i lewymi
- uchwyt szybkowymienny FIXTEC z blokadą wrzeciona
- uchwyt z okładziną softgrip zapewniający dużą wygodę użytkownika
- oświetlenie LED obszaru roboczego.

Bezszcotkowy silnik **Subcompact** z maks. momentem obrotowym 65 Nm. 24-stopniowa regulacja momentu obrotowego.

#### Wykonanie, tekst reklamowy:

- solidna, poręczna, 2-biegowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa, obroty prawe i lewe
- uchwyt szybkoomocujący FIXTEC z blokadą wrzeciona
- uchwyt z miękką nakładką zwiększa komfort pracy.

#### w dostawie::

W komplecie 2x akumulator 18 V / 2,0 Ah, ładowarka i walizka transportowa.

#### wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne i ładowarki zob. od nr 073820 oraz nr 073846 – nr 073848. Odpowiednie ładowarki i zestawy startowe są dostępne pod nr 073841 i nr 073844.

### Opis techniczny

maks. prędkość obrotowa na 2. biegu	1750 min <sup>-1</sup>
Napięcie akumulatorów	18 V
maks. wibracje wg EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	65 Nm
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	0 - 450 min <sup>-1</sup>
konstrukcja silnika	Bezszcotkowy silnik Subcompact
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
zakres mocowania uchwytu szybko mocującego	1,5 - 13 mm
masa	1,3 kg
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w drewnie	40 mm
oznaczenie producenta	BS 18 SBL2
Opakowanie	Walizka transportowa
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	AEG typ B 18 V
Liczba dołączonych akumulatorów	2
typowe zastosowanie	Strong
pojemność akumulatora	2 Ah
Rodzaj produktu	Wiertarko-wkrętarka
USP1	18V
USP2	Szybko mocujący uchwyt wiertarski FIXTEC, FIXTEC z okładziną Softgrip