



Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia Elmasonic Easy 1, Typ: 1



Dane zamówienia

Numer katalogowy	082003 1
GTIN	4250004100626
Klasa artykułu	04S

Opis

Wykonanie:

Do usuwania olejów, smarów, środków używanych do szlifowania i polerowania, resztek farby, topników, warstw tlenków, nagaru, zgorzeliny na prawie wszystkich powierzchniach, również w trudno dostępnych miejscach, bez naruszenia czyszczonego przedmiotu. Zależnie od rodzaju zanieczyszczenia i substancji czynnej używać specjalnych, silnie działających środków czyszczących. Czyszczony przedmiot musi być całkowicie zanurzony w cieczy czyszczącej. Wydajne i ukierunkowane na początkujących – ultradźwiękowe urządzenia do czyszczenia z serii Elmasonic Select.

- **2 trybów ultradźwiękowych.**
- **Temperaturę można regulować w odstępach co 5°C.**
- **Elektroniczny przełącznik wyboru i wskaźnik LED wszystkich stanów roboczych.**
- **Dźwiękowy i wizualny komunikat zwrotny o stanie roboczym.**
- **Wanna z ciągnionej stali nierdzewnej.**

Funkcja:

IP20: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o $\varnothing < 12$ mm, jednakże unikać dotykania; poza tym brak ochrony przed wodą.

w dostawie::

Bez kosza wsadowego.

wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie. Odpowiedni kosz wsadowy można znaleźć pod numerem 082102 1 (Elmasonic Easy 1L) Środki do mycia ultradźwiękowego i środki antykorozyjne można znaleźć pod nr. 088015 – 088019.

Opis techniczny

długość urządzenia	235 mm
wysokość urządzenia	200 mm
wysokość pojemnika do czyszczenia	55 mm
pojemność	0,9 l
masa	2 kg
zalecana objętość robocza	0,7 l
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Szerokość kosza wsadowego	70 mm
moc grzewcza	60 W
oznaczenie producenta	Elmasonic Easy 1L
pojemność pojemnika do czyszczenia	1 l
długość kosza wsadowego	155 mm
długość pojemnika do czyszczenia	185 mm
szerokość urządzenia	135 mm
szerokość pojemnika do czyszczenia	80 mm
stopień ochrony IP	IP 20
napięcie znamionowe	220 - 240 V
Rodzaj produktu	Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia

Akcesoria

Kosz wsadowy Easy 1	082102 1
---------------------	----------