

Mitutoyo**Wysokościomierz cyfrowy 2D Linear Height, Typ: 600FG****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	445395 600FG
GTIN	
Klasa artykułu	44B

Opis**Wykonanie:**

- **Doskonałe połączenie wielofunkcyjności i najwyższej dokładności w tej klasie urządzeń.**
- **Intuicyjna obsługa dzięki zrozumiałemu menu, 21 wersji językowych.**
- **Ekran dotykowy 8,4 cala z kolorowym wyświetlaczem i podświetleniem.**
- **Pneumatyczny mechanizm napędowy.**
- **Automatyczny przebieg wyuczonych podprogramów.**
- **Doskonała wizualizacja porównań tolerancji GO/ \pm NG.**
- **Praca autonomiczna dzięki akumulatorowi. Czas pracy ok. 4 godziny. Możliwość doposażenia w drugi akumulator.**
- **Wejście DIGIMATIC do podłączenia czujników zegarowych.**
- **Wyjście DIGIMATIC dla U-Wave lub drukarek.**
- **Wyniki pomiarów można wydrukować za pomocą drukarki paragonów / drukarki Digimatic nr 498701 lub przesłać do komputera za pomocą komunikacji bezprzewodowej (kabel USB / pamięć USB).**

Z uchwytem dla lepszej obsługi urządzenia.

w dostawie::

Trzpień z końcówką sferyczną \varnothing 5 mm, z uchwytem, blok kalibracji (również do trzpieni stożkowych); zasilacz sieciowy, 1x akumulator NiMH i pokrywa.

Opis techniczny

granica błędu (L = odcinek pomiaru w mm)	$\pm(1,1+0,6L/600) \mu\text{m}$
wys. całkowita	996 mm
masa	26,1 kg
rodzaj akumulatora	niklowo-wodorkowe
maksymalny zakres zastosowania	0 - 972 mm
wersja	z uchwytem
Seria	LH-600
odczyt przełączany co	0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
odchyłka prostokątności (czołowa)	5 μm
dokładność powtórzeń przy pomiarze płaszczyzn	0,4 μm
zakres pomiarowy	0 - 600 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
prostoliniowość	4 μm
metoda przesuwu sań pomiarowych	pneumatyczne
Liczba dołączonych akumulatorów	1
nacisk pomiarowy	1 N
norma	norma zakładowa
przełączalny odczyt	mm / cale
przekątna wyświetlacza	21,3 cm
wskazania z podświetleniem tła	tak
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze Digimatic
złącze	Złącze USB
Technika pomiarowa	cyfrowy
Rodzaj produktu	Wysokościomierz

Usługi

024000 1000

Kalibracja wysokościomierzy cyfrowych maks. zakres pomiarowy 1000 mm

Kalibracja DAkkSWysokościomierz cyfrowy maks. zakres pomiarowy 1000 mm

024010 1000

Akcesoria

Miniprocessor / drukarka DP-1 VA Typ DP1VA

498701 DP1VA