

Mitutoyo**Wysokościomierz cyfrowy 2D Linear Height, Typ: 600F****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|-------------|
| Numer katalogowy | 445395 600F |
| GTIN | |
| Klasa artykułu | 44B |

Opis**Wykonanie:**

- **Doskonałe połączenie wielofunkcyjności i najwyższej dokładności w tej klasie urządzeń.**
- **Intuicyjna obsługa dzięki zrozumiałemu menu, 21 wersji językowych.**
- **Ekran dotykowy 8,4 cala z kolorowym wyświetlaczem i podświetleniem.**
- **Pneumatyczny mechanizm napędowy.**
- **Automatyczny przebieg wyuczonych podprogramów.**
- **Doskonała wizualizacja porównań tolerancji GO/ \pm NG.**
- **Praca autonomiczna dzięki akumulatorowi. Czas pracy ok. 4 godziny. Możliwość doposażenia w drugi akumulator.**
- **Wejście DIGIMATIC do podłączenia czujników zegarowych.**
- **Wyjście DIGIMATIC dla U-Wave lub drukarek.**
- **Wyniki pomiarów można wydrukować za pomocą drukarki paragonów / drukarki Digimatic nr 498701 lub przesłać do komputera za pomocą komunikacji bezprzewodowej (kabel USB / pamięć USB).**

w dostawie::

Trzpień z końcówką sferyczną \varnothing 5 mm, z uchwytem, blok kalibracji (również do trzpieni stożkowych); zasilacz sieciowy, 1x akumulatory NiMH i pokrywa.

Opis techniczny

| | |
|---|--------------------------------|
| wys. całkowita | 996 mm |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 1 |
| odchyłka prostopadłości (czołowa) | 5 μ m |
| nacisk pomiarowy | 1 N |
| metoda przesuwu sań pomiarowych | pneumatyczne |
| wersja | bez uchwytu |
| prostoliniowość | 4 μ m |
| odczyt przełączany co | 0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe |
| zakres pomiarowy | 0 - 600 mm |
| Seria | LH-600 |
| rodzaj akumulatora | niklowo-wodorkowe |
| masa | 26,1 kg |
| granica błędu (L = odcinek pomiaru w mm) | $\pm(1,1+0,6L/600)$ μ m |
| maksymalny zakres zastosowania | 0 - 972 mm |
| dokładność powtórzeń przy pomiarze płaszczyzn | 0,4 μ m |
| norma | norma zakładowa |
| przełączalny odczyt | mm / cale |
| przekątna wyświetlacza | 21,3 cm |
| wskazania z podświetleniem tła | tak |
| złącze | Złącze USB |
| złącze | Złącze Digimatic |
| złącze | Złącze USB |
| Technika pomiarowa | cyfrowy |
| Rodzaj produktu | Wysokościomierz |

Usługi

Kalibracja wysokościomierzy cyfrowych maks. zakres pomiarowy 1000 mm

024000 1000

Kalibracja DAkkSWysokościomierz cyfrowy maks. zakres pomiarowy 1000 mm

024010 1000

Aksesoria

Miniprocessor / drukarka DP-1 VA Typ DP1VA

498701 DP1VA