



Przetyczka, 1/4 cala z wbudowaną grzechotką, Typ: 1/4



Dane zamówienia

Numer katalogowy	633028 1/4
GTIN	4013288222817
Klasa artykułu	63F

Opis

Wykonanie:

Odpowiedni dobór materiałów i specjalna technologia kucia gwarantują optymalne funkcjonowanie i dużą trwałość.

Ergonomiczny, przyjemny w dotyku 2-komponentowy uchwyt z wgłębieniami na palce zapewnia bardzo dobre przenoszenie siły i niemęczącą pracę. Do obrotów w lewo i w prawo (z dźwigienką do przełączania). Wbudowana grzechotka z precyzyjnym uzębieniem (80 zębów / kąt cofania 4,5°) ułatwia i przyspiesza przykręcanie, również dzięki tulei szybkoobrotowej, bez żmudnego, ponownego nasadzania.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal
liczba zębów: 80

Opis techniczny

materiał uchwytu	2-komponentowy
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
długość całkowita	110 mm

liczba zębów	80
grzechotki przełączalne	tak
z wypychaczem	tak
z QuickRelease	nie
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe